

Garant**Upínač, HSK-A 100, ABS® Ø d: 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	238520 40
GTIN	4067263111030
Třída artiklu	29W

Popis**Provedení:**

- Upínač vyvážený na Q 6,3 při 10 000 1/min.
- S vnitřním přívodem chladiva.

Norma:**DIN 69893****Upozornění:**

Další upínače s napojením ABS® na vyžádání.

Technický popis

Délka vyložení A	80 mm
Délka výstupku L ₁	51 mm
ABS® Ø d	40 mm
Upnutí	HSK-A 100
Stopka	ABS
Norma pro upínání	DIN 69893
Vnitřní chlazení	ano
Vnější Ø d ₁	100 mm

Druh produktu

ABS, upínač