

**Indukční dotyk pro měření délky, nástrčný, Typ: P1300MA****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	434750 P1300MA
GTIN	4059192016432
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Induktivní dotyk pro měření délky v provedení s kompatibilitou s polomůstky Mahr nebo TESA. Velmi robustní, s kuličkovým vedením a stíněný proti elektromagnetickým vlivům použitím slitiny niklu a železa. Velmi vysoká lineárnost v celém rozsahu měření. Vakuový zdvih.

Funkce:

IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Univerzální použití pro všechna vysoce přesná měření, zejména v oblasti výroby a dílen. Díky konektoru přímo na dotyku ideální pro měřicí přípravky.

Rozsah dodávky:

Včetně návodu k obsluze, připojovacího kabelu (2,5 m).

Zvláštní příslušenství:

Pružiny měřicí síly, prodlužovací kabel.

Technický popis

Opakovatelnost	0,1 µm
Označení výrobce	P 1300MA
Měřicí síla na elektrické nule	0,75 ±0,15 N
Rozsah měření	±2 mm
Odchylka linearity při ±0,5 mm	0,4 µm
Ochranná třída IP	IP 64

Technický list

Kompatibilita	Mahr
Odchylka linearity při $\pm 1,0$ mm	1,5 μm
Kalibrování	Cena na poptávku
Druh produktu	Dotyk

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/434750-P1300MA>