

Mahr**Indukční dotyk pro měření délky, Typ: P2004M****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	434760 P2004M
GTIN	4059192055042
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Induktivní dotyk pro měření délky v provedení s kompatibilitou s polomůstkou Mahr nebo TESA. Velmi robustní, s kuličkovým vedením a stíněný proti elektromagnetickým vlivům použitím slitiny niklu a železa. Velmi vysoká lineárnost v celém rozsahu měření.

Úhlová redukce pro radiální výstup kabelu. Přiložená úhlová redukce umožňuje vedení kabelu pod úhlem.

Funkce:

IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Univerzální použití pro všechna vysoce přesná měření, zejména v oblasti výroby a dílen.

Rozsah dodávky:

Včetně návodu k obsluze, připojovacího kabelu (2,5 m).

Zvláštní příslušenství:

Pružiny měřicí síly, prodlužovací kabel.

Technický popis

Odchylka linearity při $\pm 0,5$ mm	0,4 μm
Měřicí síla na elektrické nule	0,75 $\pm 0,15$ N
Odchylka linearity při $\pm 1,0$ mm	1,5 μm
Ochranná třída IP	IP 64
Označení výrobce	P 2004M
Rozsah měření	± 2 mm
Opakovatelnost	0,1 μm

Kompatibilita	Mahr
Kalibrování	Cena na poptávku
Druh produktu	Dotyk

Příslušenství

Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 25 mm	434917 25
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 25 mm	434918 25
Zalomený držák úchylkoměrů60° Upínací délka 50 mm	434918 50
Zalomený držák úchylkoměrů45° Upínací délka 50 mm	434917 50