

**Indukční dotyk pro měření délky, Typ: P2004T****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	434760 P2004T
GTIN	4059192055059
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Induktivní dotyk pro měření délky v provedení s kompatibilitou s polomůstky Mahr nebo TESA. Velmi robustní, s kuličkovým vedením a stíněný proti elektromagnetickým vlivům použitím slitiny niklu a železa. Velmi vysoká lineárnost v celém rozsahu měření.

Úhlová redukce pro radiální výstup kabelu. Přiložená úhlová redukce umožňuje vedení kabelu pod úhlem.

Funkce:

IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Univerzální použití pro všechna vysoce přesná měření, zejména v oblasti výroby a dílen.

Rozsah dodávky:

Včetně návodu k obsluze, připojovacího kabelu (2,5 m).

Zvláštní příslušenství:

Pružiny měřicí síly, prodlužovací kabel.

Technický popis

Měřicí síla na elektrické nule	0,75 ±0,15 N
Opakovatelnost	0,1 µm
Rozsah měření	±2 mm
Označení výrobce	P 2004M
Odchylka linearity při ±1,0 mm	1,5 µm
Odchylka linearity při ±0,5 mm	0,4 µm
Kompatibilita	Tesa

Technický list

Ochranná třída IP	IP 64
Kalibrování	Cena na poptávku
Druh produktu	Dotyk

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/434760-P2004T>