

Mahr**Digitální výškoměrem s nádrhem a datovým výstupem, Výška orýsování:
980mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	445000 980
GTIN	4059192066789
Třída artiklu	43B

Popis**Provedení:**

Kontrastní LCD displej, vysoký 12 mm. Ergonomická, stabilní základna s kalenou a lapovanou dosedací plochou pro lehký a plynulý posuv. Lišta a posuvník z kalené nerezové oceli. Velké ruční kolečko pro polohování a měření. Dodatečné **jemné nastavování a stavěcí šroub**.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032, 1 rýsovací jehla osazená TK č. 445002.

Zvláštní příslušenství:

Držák pro páčkové úchylkoměry a číselníkové úchylkoměry č. 445004, datový kabel č. 498940.

Technický popis

Odečet	0,01 mm
Mezní chyba	0,06 mm
Základna nohy délka	220 mm
Odečet	0,0005 palec
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Průřez měřicích sloupků	35×15 mm

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Základna nohy šířka	120 mm
Počet obsažených baterií	1
Norma	výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	RS232C rozhraní
Zajištění hodnot měření	system MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	E1
Druh produktu	Výškoměr a rýsovací přístroj