



Akumulátorový vrtací šroubovák s příklepem ONE-KEY™, Typ: M18OPD3-5



Údaje o objednávce

Artikové číslo	070102 M18OPD3-5
GTIN	4058546476724
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

- **Výkonné akumulátorové vrtací šroubováky s příklepem se 2 rychlostmi s vícestupňovým nastavením utahovacího momentu.**
- **REDLITHIUM-ION™ Red akumulátory Li-Ion se sledováním jednotlivých článků a ukazatelem stavu nabití.**
- **Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost.**
- **Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s aretací vřetena.**
- **Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.**
- **LED osvětlení pracovního prostoru.**
- **Bezkartáčový motor POWERSTATE™ (ne vel. M18BPD4) pro maximální stupeň účinnosti. Minimální opotřebení a až 10násobná životnost v porovnání se standardními DC motory.**
- **Elektronika REDLINK PLUS™ – ochrana proti přetížení a řízení výkonu.**

FUEL™ ONE-KEY™ – poslední generace zařízení FUEL™ s integrovanou technologií Bluetooth pro individuální konfiguraci, online správu zásob a hlášení zařízení.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 Li-Ion akumulátorů, nabíječky, přepravního kufríku (HD-Box) a klipsu na opasek.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete od č. 073814 – 073816, 073827 a 073840.

Příslušný sledovací modul Bluetooth naleznete pod 070103 BTT-1.

Technický popis

Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Kapacita akumulátoru	5 Ah
Zdroj energie	napájení z akumulátoru
Označení výrobce	M18ONEPD3-502X
Hmotnost	2,2 kg
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 500 min ⁻¹
Maximální utahovací moment	158 Nm
Typické použití	Heavy Duty
Maximální vibrace dle EN s příklepovou funkcí	11,3 m/s ²
Počet obsažených akumulátorů	2
Napětí akumulátorů	18 V
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Obal	systemový kufřík (HD=Heavy Duty)
Maximální vibrace dle EN bez příklepové funkce	1,5 m/s ²
Konstrukce motoru	FUEL™
Maximální Ø vrtání do betonu	16 mm
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	89 mm
Připojení aplikace	OneKey
Maximální otáčky 2. stupně	2100 min ⁻¹
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	16 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Druh produktu	Vrtací šroubovák s příklepem