




Vyměnitelná břitová destička KOMET® Unisix®, BK6115, Označení typ W29: 42-010



Údaje o objednávce

Artikové číslo	236860 42-010
GTIN	4047109099272
Třída artiklu	24T

Popis

Vhodné pro :

č. 236650; 236660; 236685; 236686

Upozornění:

Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.

Nepoužívejte na vnitřních břitech vrtáku s vyměnitelnými destičkami!

Typ: GG(G); ST900

ISO kód vyměnitelná břitová destička: WOEX 080404

Posuv f v oceli < 900 N/mm²: 0,16 mm/ot,

Technický popis

Označení	42-010
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,16 mm/ot,
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WOEX 080404
Druh	BK6115
Typ	GG(G); ST900

Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání