

**TNMG 160404, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251472 CA510
GTIN	4960664699162
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 590 m/min
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	PQ
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Typ	CA510
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TNMG 160404
Počet výměn/řezání	6

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení