



Řetězový pákový kladkostroj BRAVO™ s kulatým ocelovým řetězem, Nosnost: 1,5t



Údaje o objednávce

Artikové číslo	086014 1,5
GTIN	3600232440598
Třída artiklu	08Y

Popis

Provedení:

Přístroje s **pouzdem z ocelového plechu**, extrémně nízká hmotnost, sériové **uvolňování řetězu, nízká konstrukce, otočným způsobem** uložený kovaný řetěz.

Použití:

Mnohostranně použitelný univerzální přístroj také pro nejobtížnější podmínky.

Upozornění:

Při funkčním principu **závitové tlakové brzdy** působí axiální brzdový tlak následkem samotného nákladu a je proto úměrný velikosti zatížení. Náklad je v každé poloze bezpečně držen, při klesání je nutné překonat rozdíl mezi brzdovým a zátěžovým momentem. Jsou tak vybaveny všechny univerzální přístroje Yale.

Automaticky působící **odpojení řetězu** umožňuje **rychlé nasazení** nezatíženého řetězu, při zátěžovém působení se **závitová tlaková brzda** automaticky zavírá a náklad bezpečně drží.

Kluzná spojka (výběrem na přání) zabraňuje nadměrně vysoké upínací zátěži a zvyšuje tak životnost zvedáků.

Přístroje s pojistkou proti přetížení (kluzná spojka) na poptávku.

Technický popis

Technický list

Normální výška zvedání	1,5 m
Počet provazových řetězů	1
Nosnost	1500 kg
Nosnost t	1,5 t
Minimální délka mezi háky	365 mm
Materiál korpusu	Ocel
Uvolňování řetězu	ano
Hmotnost	11,5 kg
Zdvihací síla při jmenovitém zatížení	400 daN
Délka řetězového článku	21 mm
Ø řetězového článku	7 mm
Druh produktu	Pákový kladkostroj / řetězový zvedák