



Řetězový pákový kladkostroj BRAVO™ s kulatým ocelovým řetězem, Nosnost: 0,75t



Údaje o objednávce

Artikové číslo	086014 0,75
GTIN	3600232440390
Třída artiklu	08Y

Popis

Provedení:

Přístroje s **pouzdem z ocelového plechu**, extrémně nízká hmotnost, sériové **uvolňování řetězu, nízká konstrukce, otočným způsobem** uložený kovaný řetěz.

Použití:

Mnohostranně použitelný univerzální přístroj také pro nejobtížnější podmínky.

Upozornění:

Při funkčním principu **závitové tlakové brzdy** působí axiální brzdový tlak následkem samotného nákladu a je proto úměrný velikosti zatížení. Náklad je v každé poloze bezpečně držen, při klesání je nutné překonat rozdíl mezi brzdovým a zátěžovým momentem. Jsou tak vybaveny všechny univerzální přístroje Yale.

Automaticky působící **odpojení řetězu** umožňuje **rychlé nasazení** nezatíženého řetězu, při zátěžovém působení se **závitová tlaková brzda** automaticky zavírá a náklad bezpečně drží.

Kluzná spojka (výběrem na přání) zabraňuje nadměrně vysoké upínací zátěži a zvyšuje tak životnost zvedáků.

Přístroje s pojistkou proti přetížení (kluzná spojka) na poptávku.

Technický popis

Technický list

Počet provazových řetězů	1
Minimální délka mezi háky	315 mm
Zdvihací síla při jmenovitém zatížení	233 daN
Nosnost	750 kg
Nosnost t	0,75 t
Materiál korpusu	Ocel
Uvolňování řetězu	ano
Ø řetězového článku	6 mm
Hmotnost	7 kg
Délka řetězového článku	18 mm
Normální výška zvedání	1,5 m
Druh produktu	Pákový kladkostroj / řetězový zvedák