

**Vyměnitelná břitová destička KOMET® Unisix®, BK8425, Označení typ W29:  
10-030****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	236930 10-030
GTIN	4047109179288
Třída artiklu	24T

**Popis****Vhodné pro :**

č. 236630; 236635; 236650

**Upozornění:****Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.**

Nepoužívejte na vnitřních břitech vrtáku s vyměnitelnými destičkami!

Typ: ST900

ISO kód vyměnitelná břitová destička: WOEX 030204

Posuv f v oceli < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/ot,**Technický popis**

Označení	10-030
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/ot,
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WOEX 030204
Druh	BK8425
Typ	ST900

Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání