


**Vyměnitelná břitová destička KOMET® Unisix®, BK6115, Označení typ W29:  
50-010****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 236860 50-010 |
| GTIN           | 4047109099296 |
| Třída artiklu  | 24T           |

**Popis****Vhodné pro :**

č. 236685; 236686

**Upozornění:****Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.**

Nepoužívejte na vnitřních břitech vrtáku s vyměnitelnými destičkami!

Typ: GG(G); ST900

ISO kód vyměnitelná břitová destička: WOEX 100504

Posuv f v oceli < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/ot,**Technický popis**

|   |              |
|---|--------------|
| Označení                                | 50-010       |
| Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,2 mm/ot,   |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička    | WOEX 100504  |
| Druh                                    | BK6115       |
| Typ                                     | GG(G); ST900 |

|                |   |
|----------------|---|
| Řezný materiál | TK                                      |
| Druh produktu  | Vyměnitelná břitová destička pro vrtání |