


**Vyměnitelná břitová destička KOMET® Unisix®, BK6115, Označení typ W29:
58-010****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236860 58-010
GTIN	4047109101111
Třída artiklu	24T

Popis**Vhodné pro :**

č. 236685; 236686

Upozornění:**Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.**

Nepoužívejte na vnitřních břitech vrtáku s vyměnitelnými destičkami!

Typ: GG(G); ST900

ISO kód vyměnitelná břitová destička: WOEX 120608

Posuv f v oceli < 900 N/mm²: 0,2 mm/ot,**Technický popis**

Označení	58-010
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,2 mm/ot,
ISO kód vyměnitelná břitová destička	WOEX 120608
Druh	BK6115
Typ	GG(G); ST900

Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání