


 KOMET**Vyměnitelná břitová destička KOMET® Unisix®, BK6115, Označení typ W29:  
24-000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236860 24-000
GTIN	
Třída artiklu	24T

**Popis****Vhodné pro:**

č. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

**Upozornění:****Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.**

Nepoužívejte na vnitřních břitech vrtáku s vyměnitelnými destičkami!

**Technický popis**

Označení	24-000
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 05T304
Typ	BK6115
Typ	GG(G); ST900
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	300 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	80 m/min	S
GG(G)	vhodný	200 m/min	K
mokrý max.	vhodný		