

simatherm

Indukční zahřívací přístroj, Velikost: 45



Údaje o objednávce

Artikové číslo	883962 45
GTIN	2050002076488
Třída artiklu	86H

Popis

Provedení:

Kompaktní indukční ohříváč simatherm® pro valivá ložiska a další kovové díly ve tvaru kroužku pro průměry otvorů od 20 do 310 mm. S automatickým řízením času a teploty můžete zahřívát valivá ložiska nebo jiné kovové části ve tvaru kroužku na předepsanou teplotu 110 °C. Mimořádně kompaktní provedení – včetně 3 třmenů, hmotnost pouhých 17 kg. Možnost dálkového ovládání pomocí mobilních zařízení s rozhraním Bluetooth (pouze s bezplatnou aplikací „World of Maintenance“)

Rozsah dodávky:

Ohříváč, 3x třmen, teplotní sonda a rukavice s ochranou proti vysokým teplotám.

Technický popis

Šířka	268 mm
Rozsah regulace teploty	20 - 180 °C
Vnější Ø obrobku do	310 mm
Maximální hmotnost obrobku	45 kg
Napětí	230 V
Výkon	2,1 kW

Technický list

Délka	320 mm
Vnitřní Ø obrobku od	20 mm
Výška	293 mm
Druh produktu	Indukční ohřívač