




Frézovací vyměnitelné břitové destičky SOMT.....ER-FL, pro frézy pro vysoké posuvy, PR1835, Typ: 10



Údaje o objednávce

Artikové číslo	222089 10
GTIN	4960664029334
Třída artiklu	25A

Popis

Provedení:

4břitá vyměnitelná destička s konvexními řeznými hranami pro nízké řezné síly.

Použití:

Geometrie FL (zaměřená na povrch) je 1. volbou při hrubování na strojích s nízkým výkonem. Nepoužívat pro frézování po spirále, zanořovací frézování a frézování kontur nebo na strmých stěnách.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$.

Technický popis

Rádus pro programování u $a_{p,max}$	3 mm
Tloušťka destičky E	4,76 mm
Velikost vyměnitelných destiček	10
Rohový rádus	2 mm
Typ	INOX

Posuv f_z na zub	0,5 – 1,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOMT100420-ER-FL
Typ	PR1835
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	40 m/min	S
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		