

**BDMT 070304 ER-JT, PR1810, Typ: GG****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227159 GG
GTIN	4960664026463
Třída artiklu	25A

**Popis****Upozornění:**

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,3 \times D$ . Přesných  $90^\circ$  až  $a_p = 4$  mm.

**Technický popis**

Typ	GG
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv $f_z$ na zub	0,09 – 0,16 mm
Typ	PR1810
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	BDMT 070304 ER-JT
Typ	PR1810
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
GG(G)	vhodný	180 m/min	K
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		