


**SOMT.....ER-FL, PR1825, Typ: 14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222087 14
GTIN	4960664028535
Třída artiklu	25A

Popis**Provedení:**

4břitá vyměnitelná destička s konvexními řeznými hranami pro nízké řezné síly.

Použití:

Geometrie FL (zaměřená na povrch) je 1. volbou při hrubování na strojích s nízkým výkonem. Nepoužívat pro frézování po spirále, zanořovací frézování a frézování kontur nebo na strmých stěnách.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$.

Technický popis

Typ	ST1400
Rohový rádius	1,4 mm
Tloušťka destičky E	5,56 mm
Rádius pro programování u $a_{p,max}$	3 mm
Posuv f_z na zub	0,2 – 1,2 mm
Velikost vyměnitelných destiček	14

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOMT140514-ER-FL
Typ	PR1825
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	100 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		