


**SOMT....20ER-LD, PR1810, Typ: 14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222083 14
GTIN	4960664026951
Třída artiklu	25A

**Popis****Provedení:**

4břítá vyměnitelná destička s konvexními řeznými hranami pro nízké řezné síly.

**Použití:**

**Geometrie LD** je také vhodná pro velké hloubky řezu ( $a_{p,max} = 5$  mm) při středním posuvu. Nepoužívat pro frézování po spirále, zanořovací frézování a frézování kontur nebo na strmých stěnách.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technický popis**

Rohový rádius	2 mm
Typ	GG
Rádius pro programování u $a_{p,max}$	5 mm
Tloušťka destičky E	5,56 mm
Velikost vyměnitelných destiček	14
Posuv $f_z$ na zub	0,06 – 2 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOMT140520-ER-LD
Typ	PR1810
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
GG(G)	vhodný	180 m/min	K
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		