

**SOMT....20ER-GM, PR1810, Typ: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222075 10
GTIN	4960664026906
Třída artiklu	25A

Popis**Provedení:**

4břitá vyměnitelná destička s konvexními řeznými hranami pro nízké řezné síly.

Použití:

Geometrie GM je 1. volbou pro všeobecné obrábění.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3 \times D$.

Technický popis

Tloušťka destičky E	4,76 mm
Rádus pro programování u a_p max	3 mm
Velikost vyměnitelných destiček	10
Typ	GG
Rohový rádus	2 mm
Posuv f_z na zub	0,5 – 2 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOMT100420ER-GM

Typ	PR1810
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	180 m/min	K
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		