

**SOMT....20ER-LD, PR1825, Typ: 10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222079 10
GTIN	4960664028528
Třída artiklu	25A

**Popis****Provedení:**

4břítá vyměnitelná destička s konvexními řeznými hranami pro nízké řezné síly.

**Použití:**

**Geometrie LD** je také vhodná pro velké hloubky řezu ( $a_{p,max} = 5$  mm) při středním posuvu.

Nepoužívat pro frézování po spirále, zanořovací frézování a frézování kontur nebo na strmých stěnách.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technický popis**

Posuv $f_z$ na zub	0,03 – 2 mm
Rohový rádius	2 mm
Tloušťka destičky E	4,76 mm
Rádius pro programování u $a_{p,max}$	3,5 mm
Velikost vyměnitelných destiček	10
Typ	ST1400

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOMT100420-ER-LD
Typ	PR1825
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	100 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		