

**DC.T 070202, Typ: CA525**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260381 CA525
GTIN	
Třída artiklu	25E

Popis

Technický popis

Rohový rádius	0,2 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 330 m/min
Lamač třísek	HQ
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Typ	CA525
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070202

Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení