



Vyměnitelná břitová destička KOMET® Unisix®, BK8425, Označení typ W29: 34-010



Údaje o objednávce

Artikové číslo	236840 34-010
GTIN	4047109174382
Třída artiklu	24T

Popis

Vhodné pro :

č. 236650; 236660; 236685; 236686

Upozornění:

Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.

Typ: ST1400

ISO kód vyměnitelné břitové destičky: WOEX 06T304

Posuv f v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,15 mm/ot,

Technický popis

Označení	34-010
Posuv f v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 06T304
Typ	BK8425
Typ	ST1400
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro vrtání**Údaje o uživateli**

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	300 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	250 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	80 m/min	S
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		