

Garant**Sada ochranných ucpávek do uší s kabelem, 100 párů GARANT, Typ: 30****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	097582 30
GTIN	4067263112990
Třída artiklu	01E

Popis**Provedení:**

Opakovaně použitelné **ochranné ucpávky do uší GARANT** mají inovativní tvar, který vychází **z anatomie otvoru zvukovodu ucha**. Tím se dosahuje příjemného pocitu při jejich nošení, neboť ucpávky netlačí, při maximální ochraně sluchu. Stopka s vybráním k uchopení a vysoká pevnost umožňují pomocí mírného otočení **snadné vložení** ucpávky jednou rukou **během několika sekund**. Svinutí ucpávky před jejím vložením do zvukovodu není nutné. Jemně pórovitý povrch polyuretanu znesnadňuje ulpívání nečistot. Mírné znečištění lze odstranit opláchnutím, ochranné ucpávky GARANT do uší tak můžete používat opakovaně. Sada 100 párů (hygienicky po párech balené ucpávky v polyetylenovém sáčku) v praktickém **dávkovacím boxu** (s možností kombinace se systémem GARANT easyFix z části věnované zařízení provozů). SNR = 30dB (H = 31dB, M = 26dB, L = 25dB).

S praktickou šňůrkou pro nošení ochrany sluchu na krku při opuštění hlučného prostředí.

Technický popis

Obsah	100 paar
Hodnota SNR (hodnota tlumení)	30 dB(A)
Materiál ucpávky	Polyuretan
Druh produktu	Znovupoužitelné zátky na ochranu sluchu

