

**Sada nastavbových čelistí 3dílná, měkké, Pro typ sklíčidla: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	314425 200
GTIN	4067263113034
Třída artiklu	32R

**Popis****Provedení:**

**Frézovaná** dosedací plocha, **nečerněná**.

**Použití:**

K našroubování na kalené základní čelisti.

**Materiál:**

16 MnCr5

**Vhodné pro:**

**Tříčelistové soustružnické sklíčidlo č. 310505; 310655; 310705.**

**Upozornění:**

- **Zásadně lze obnovovat čelisti ve sklíčidle, dokud není opotřebované vedení v tělese.**
- **Dodatečně zakoupené nastavbové čelisti a čelisti pro vnitřní nebo vnější upínání je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.**

**Technický popis**

Šířka pera A	12,67 mm
Výška H	43 mm
Šířka drážky D	7,96 mm
Délka L	87 mm
Pro typ sklíčidla	200 mm
Vzdálenost otvoru b	44,45 mm

Vhodné pro barevný kód

Soustružnické sklíčidlo s  
rovnou spirálou a čelisti HOLEX

Druh produktu

Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo