

**Sada nastavbových čelistí 3dílná, měkké, Pro typ sklíčidla: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	314425 100
GTIN	4067263113003
Třída artiklu	32R

**Popis****Provedení:**

**Frézovaná** dosedací plocha, **nečerněná**.

**Použití:**

K našroubování na kalené základní čelisti.

**Materiál:**

16 MnCr5

**Vhodné pro:**

**Tříčelistové soustružnické sklíčidlo č. 310505; 310655; 310705.**

**Upozornění:**

- **Zásadně lze obnovovat čelisti ve sklíčidle, dokud není opotřebované vedení v tělese.**
- **Dodatečně zakoupené nastavbové čelisti a čelisti pro vnitřní nebo vnější upínání je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.**

**Technický popis**

Délka L	53 mm
Šířka pera A	9,49 mm
Vzdálenost otvoru b	24 mm
Výška H	30 mm
Šířka drážky D	7,96 mm

## Technický list

Pro typ sklíčidla	100 mm
Vhodné pro barevný kód	Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX
Druh produktu	Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo