

**Sada nástavbových čelistí 3dílná, měkké, Pro typ sklíčidla: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	314425 125
GTIN	4067263113010
Třída artiklu	32R

Popis**Provedení:**

Frézovaná dosedací plocha, **nečerněná**.

Použití:

K našroubování na kalené základní čelisti.

Materiál:

16 MnCr5

Vhodné pro:

Tříčelistové soustružnické sklíčidlo č. 310505; 310655; 310705.

Upozornění:

- **Zásadně lze obnovovat čelisti ve sklíčidle, dokud není opotřebované vedení v tělese.**
- **Dodatečně zakoupené nástavbové čelisti a čelisti pro vnitřní nebo vnější upínání je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.**

Technický popis

Šířka drážky D	7,96 mm
Výška H	38 mm
Pro typ sklíčidla	125 mm
Délka L	62 mm
Šířka pera A	12,67 mm

Technický list

Vzdálenost otvoru b	32 mm
Vhodné pro barevný kód	Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX
Druh produktu	Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo