

**Sada nastavbových čelistí 3dílná, měkké, Pro typ sklíčidla: 315mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	314425 315
GTIN	4067263113058
Třída artiklu	32R

Popis**Provedení:**

Frézovaná dosedací plocha, **nečerněná**.

Použití:

K našroubování na kalené základní čelisti.

Materiál:

16 MnCr5

Vhodné pro:

Tříčelistové soustružnické sklíčidlo č. 310505; 310655; 310705.

Upozornění:

- **Zásadně lze obnovovat čelisti ve sklíčidle, dokud není opotřebované vedení v tělese.**
- **Dodatečně zakoupené nastavbové čelisti a čelisti pro vnitřní nebo vnější upínání je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.**

Technický popis

Vzdálenost otvoru b	63,5 mm
Výška H	58 mm
Šířka drážky D	12,72 mm
Šířka pera A	19,02 mm
Pro typ sklíčidla	315 mm
Délka L	120 mm

Vhodné pro barevný kód

Soustružnické sklíčidlo s
rovnou spirálou a čelisti HOLEX

Druh produktu

Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo