

Garant**DC.T 070204, Typ: HU7310**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	260452 HU7310
GTIN	4045197669469
Třída artiklu	21G

Popis

Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 m/min
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	N
Lamač třísek	AM
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	HU7310
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK

Povlak	bez povlaku
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCGT 070204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení