



Bezpečnostní vyfukovací pistole s pevně montovanou trubicí „StarTip“, Délka výfukové trubice: 90



Údaje o objednávce

Artikové číslo	080269 90
GTIN	7391390522214
Třída artiklu	08A

Popis

Provedení:

Vzduchové pistole s plynulou regulací proudu vzduchu, nízkou hmotností, flexibilními možnostmi zavěšování a jednoduchou manipulací.

Bezpečnostní vzduchová pistole (řada 209) s tryskou s redukovanou hlučností a s vylepšenou ergonomií díky materiálu Softgrip na rukojeti i na spoušti.

Rozsah dodávky:

Včetně zásuvné ocelové spojky č. 080290 vel. 1/4.

Upozornění:

Řada CEJN 320 odpovídá eurostandardu 7.6 (jmenovitý Ø 7,6 mm, Euro-profil) a je kompatibilní se všemi běžnými systémy.

Technický popis

Hodnota průtoku	208 l/min
Druh produktu	Pistole

