

**Mahr****Digitální hloubkoměr na drážky IP 67, Rozsah měření: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	418758 100
GTIN	4059192059095
Třída artiklu	43A

**Popis****Provedení:**

Pro měření zápichů, drážek, vybrání, osazení atd. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.

**Funkce:**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

1 baterie č. 081560 vel. CR2032. Včetně 3 měřících nástavců (Ø 4 mm, Ø 7,5 mm a rádius 6 mm).

**Zvláštní příslušenství:**

Datový kabel č. 498940. Talířový měřicí nástavec č. 418660 vel. 0,5, zvláštní dotyk č. 434900 – 4915 se závitem M2,5.

**Technický popis**

Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Průřez měřicí lišty	16 × 3 mm
Počet obsažených baterií	1
Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Rozsah měření	0 - 100 mm
Ø měřicí tyče	4 mm
Přepínatelné rozlišení	mm / palce

Délka můstku	85 mm
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Přepínatelný odečet	0,01 mm
Kalibrování	A1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Ochranná třída IP	IP 67
Norma	ISO 13385
Rozhraní	RS232C rozhraní
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	USB rozhraní
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Obal	Pouzdro
Druh produktu	Posuvný hloubkoměr na drážky

## Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

## Příslušenství

Talířový měřicí nástavec Tloušťka talíře 1 mm	418660 1
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Talířový měřicí nástavec Tloušťka talíře 0,5 mm	418660 0,5
Kryt přihrádky na baterie	412235
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2

Ocelový dotyk Typ 2

434900 2