



Digitální hloubkoměr na drážky IP 67, i-wi, Rozsah měření: 100mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	418759 100
GTIN	4059192057312
Třída artiklu	43A

Popis

Provedení:

Pro měření zápichů, drážek, vybrání, osazení atd. REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.

Velmi velký displej s výškou číslic 11 mm. Integrované, bezdrátové rozhraní i-wi.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

1 baterie č. 081560 vel. CR2032. Včetně 3 měřicích nástavců (Ø 4 mm, Ø 7,5 mm a rádius 6 mm).

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498940.

i-wi rádiový přijímač č. 498912. Talířový měřicí nástavec č. 418660 vel. 0,5, zvláštní dotyk č. 434900 – 4915 se závitem M2,5.

Technický popis

Přepínatelný odečet	0,0005 palec
Počet obsažených baterií	1
Ø měřicí tyče	4 mm
Přepínatelný odečet	0,01 mm
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Zdroj energie	Provoz s bateriemi

Technický list

Rozsah měření	0 - 100 mm
Průřez měřicí lišty	16 × 3 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Bezdrátový přenos dat	Software výrobce
Kalibrování	A1
Odchylka měření E MPE	±0,03 mm
Délka můstku	85 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Norma	ISO 13385
Rozhraní	Rádiový systém MAHR i-wi
Rozhraní	USB rozhraní
Rozhraní	RS232C rozhraní
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Obal	Pouzdro
Druh produktu	Posuvný hloubkoměr na drážky

Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

Příslušenství

Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Radiový přijímač pro Mahr i-wi Typ STICK	498914 STICK

Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Rádiový přijímač i-wi Typ STICK	498912 STICK
Talířový měřicí nástavec Tloušťka talíře 1 mm	418660 1
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Talířový měřicí nástavec Tloušťka talíře 0,5 mm	418660 0,5