



Pneumatické přímé brusky, Typ: SPM60R



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079440 SPM60R
GTIN	2050002005471
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

ATA – pneumatická přímá bruska **s kleštinami 3 mm** pro přesné frézování, broušení a gravírování. **Integrovaný předčističový filtr.** Přímá bruska 85 W s vysokým provozním komfortem při maximálních otáčkách 60 000 1/min.

- **Úzké provedení do zúžených prostor.**
- **Odnímatelný ochranný kryt kleštin.**

Technický popis

Maximální spotřeba vzduchu	230 l/min
Maximální počet otáček	60000 min ⁻¹
Hmotnost	0,17 kg
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Délka	140 mm
Připojovací závit	BSP
Pracovní hluk	68 dB(A)
Odevzdaný výkon	85 W
Ø kleštin	3 mm
Zdroj energie	Provoz na stlačený vzduch
Druh produktu	Přímá bruska

