



Pneumatické přímé brusky, Typ: S25



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079442 S25
GTIN	5390145244687
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Pneumatická přímá bruska ATA s kleštinami 6 mm. Ergonomická přímá bruska pro lehké až středně náročné aplikace s ovládním jednou rukou.

- **Páčka Push-Pull pro trvalý provoz.**
- **Vynikající poměr hmotnosti a výkonu.**

Technický popis

Odevzdaný výkon	190 W
Délka	164 mm
Připojovací závit	BSP
Hmotnost	0,46 kg
Maximální spotřeba vzduchu	450 l/min
Ø kleštin	6 mm
Maximální počet otáček	25000 min ⁻¹
Maximální vibrace dle EN	3,14 m/s ²
Pracovní hluk	68 dB(A)
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Druh produktu	Přímé brusky

