



Pneumatické přímé brusky, Typ: SDM26LR



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079442 SDM26LR
GTIN	5390145244700
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Pneumatická přímá bruska ATA s kleštinami 6 mm. Přímé brusky pro lehké až středně náročné aplikace s vysokým uživatelským komfortem a ovládáním jednou rukou.

- **Regulace otáček.**
- **Vynikající poměr hmotnosti a výkonu.**

Technický popis

Délka	154 mm
Ø kleštin	6 mm
Odevzdaný výkon	300 W
Připojovací závit	BSP
Maximální spotřeba vzduchu	570 l/min
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Maximální počet otáček	25000 min ⁻¹
Maximální vibrace dle EN	3,14 m/s ²
Pracovní hluk	72 dB(A)
Hmotnost	0,52 kg
Druh produktu	Přímé brusky

