



Pneumatické přímé brusky, Typ: SMX16LR



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079442 SMX16LR
GTIN	5390145244830
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Pneumatická přímá bruska ATA s **kleštinami 6 mm**. Prodloužená a ergonomická přímá bruska s dvouručním ovládáním.

- **Regulace otáček.**
- **Pozvolný rozběh.**

Technický popis

Maximální spotřeba vzduchu	620 l/min
Pracovní hluk	75 dB(A)
Maximální počet otáček	16000 min ⁻¹
Odevzdaný výkon	820 W
Připojovací závit	BSP
Hmotnost	1,3 kg
Maximální vibrace dle EN	3,19 m/s ²
Délka	345 mm
Ø kleštin	6 mm
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Druh produktu	Přímé brusky

