



## Pneumatické přímé brusky, Typ: SM25LR



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	079442 SM25LR
GTIN	5390145244724
Třída artiklu	03R

### Popis

#### Provedení:

Pneumatická přímá bruska ATA s **kleštinami 6 mm**. Výkonná přímá bruska pro nejnáročnější aplikace s vysokým uživatelským komfortem.

- **Regulace otáček.**
- **Pozvolný rozběh.**

### Technický popis

Hmotnost	0,75 kg
Délka	213 mm
Připojovací závit	BSP
Maximální vibrace dle EN	3,21 m/s <sup>2</sup>
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Maximální počet otáček	25000 min <sup>-1</sup>
Maximální spotřeba vzduchu	620 l/min
Odevzdaný výkon	820 W
Ø kleštin	6 mm
Pracovní hluk	72 dB(A)
Druh produktu	Přímé brusky

