



Pneumatické přímé brusky, Typ: SMD25LR



Údaje o objednávce

Artikové číslo	079442 SMD25LR
GTIN	5390145244847
Třída artiklu	03R

Popis

Provedení:

Pneumatická přímá bruska ATA s **kleštinami 6 mm**. Ergonomická přímá bruska s jedinečným systémem tlumení vibrací.

- **Pozvolný rozběh.**

Technický popis

Připojovací závit	BSP
Délka	208 mm
Maximální vibrace dle EN	2,27 m/s ²
Ø kleštin	6 mm
Maximální spotřeba vzduchu	620 l/min
Pracovní hluk	77 dB(A)
Odevzdaný výkon	820 W
Hmotnost	0,8 kg
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Počet otáček	25000 min ⁻¹
Druh produktu	Přímé brusky

