



## Malá pneumatická úhlová bruska, Typ: RAM20LR



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	079316 RAM20LR
GTIN	5390145244502
Třída artiklu	03R

### Popis

#### Provedení:

Kompaktní úhlová bruska s ergonomickým designem a úzkou hlavou pro snadný přístup do zúžených prostor. Kompaktní úhlová bruska s ergonomickým designem a úzkou hlavou pro snadný přístup do zúžených prostor. Pro malé brusné kotouče Roloc® Ø 50/75 mm.

### Technický popis

Maximální spotřeba vzduchu	1207 l/min
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Maximální vibrace dle EN	2,58 m/s <sup>2</sup>
Maximální Ø kotouče	75 mm
Maximální počet otáček	20000 min <sup>-1</sup>
Hmotnost	0,6 kg
Pracovní hluk	74 dB(A)
Odevzdaný výkon	300 W
Připojovací závit	BSP
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	8 mm

Druh produktu

úhlové brusky