

**Tlačné upínací kleštiny, DIN 6343, 173 E, Ø upnutí: 15mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 329560 15     |
| GTIN           | 4067263115243 |
| Třída artiklu  | 32Z           |

**Popis****Provedení:**

Upínací kleštiny, **kulatý profil, stoupání 1 mm. Při objednání uveďte prosím požadovaný Ø upnutí.**

**Norma:**

**DIN 6343**

**Přesnost:**

**Tolerance házivosti:** D = 1 až 10 mm = 0,02 mm D = 10 až 30 mm = 0,03 mm D = 30 až 60 mm = 0,04 mm

**Upozornění:**

Ostatní průměry a typy (např. 4hranné nebo 6hranné) **na poptávku!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm hladký. Od Ø 8,5 mm s příčnými drážkami.

**Technický popis**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| A               | 50 mm     |
| Celková délka L | 94 mm     |
| F               | 48 mm     |
| K               | 60 mm     |
| Úhel α          | 15 stupeň |
| Typ             | 173 E     |

## Technický list

Druh produktu

Upínací kleština