

**Tlačné upínací kleštiny, DIN 6343, 173 E, Ø upnutí: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	329560 16
GTIN	4067263115250
Třída artiklu	32Z

Popis**Provedení:**

Upínací kleštiny, **kulatý profil, stoupání 1 mm. Při objednání uveďte prosím požadovaný Ø upnutí.**

Norma:

DIN 6343

Přesnost:

Tolerance házivosti: D = 1 až 10 mm = 0,02 mm D = 10 až 30 mm = 0,03 mm D = 30 až 60 mm = 0,04 mm

Upozornění:

Ostatní průměry a typy (např. 4hranné nebo 6hranné) **na poptávku!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm hladký. Od Ø 8,5 mm s příčnými drážkami.

Technický popis

A	50 mm
Úhel α	17,5 stupeň
F	48 mm
Celková délka L	94 mm
K	60 mm
Typ	173 E

Druh produktu

Upínací kleština