




## Tlačné upínací kleštiny, DIN 6343, 173 E, Ø upnutí: 28mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	329560 28
GTIN	4067263115373
Třída artiklu	32Z

### Popis

#### Provedení:

Upínací kleštiny, **kulatý profil, stoupání 1 mm. Při objednání uveďte prosím požadovaný Ø upnutí.**

#### Norma:

**DIN 6343**

#### Přesnost:

**Tolerance házivosti:** D = 1 až 10 mm = 0,02 mm D = 10 až 30 mm = 0,03 mm D = 30 až 60 mm = 0,04 mm

#### Upozornění:

Ostatní průměry a typy (např. 4hranné nebo 6hranné) **na poptávku!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm hladký. Od Ø 8,5 mm s příčnými drážkami.

### Technický popis

Úhel $\alpha$	15 stupeň
K	60 mm
F	48 mm
A	50 mm
Celková délka L	94 mm
Typ	173 E

Druh produktu

Upínací kleština