




## Tlačné upínací kleštiny, DIN 6343, 173 E, Ø upnutí: 29mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 329560 29     |
| GTIN           | 4067263115380 |
| Třída artiklu  | 32Z           |

### Popis

#### Provedení:

Upínací kleštiny, **kulatý profil, stoupání 1 mm. Při objednání uveďte prosím požadovaný Ø upnutí.**

#### Norma:

**DIN 6343**

#### Přesnost:

**Tolerance házivosti:** D = 1 až 10 mm = 0,02 mm D = 10 až 30 mm = 0,03 mm D = 30 až 60 mm = 0,04 mm

#### Upozornění:

Ostatní průměry a typy (např. 4hranné nebo 6hranné) **na poptávku!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm hladký. Od Ø 8,5 mm s příčnými drážkami.

### Technický popis

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Úhel $\alpha$   | 15 stupeň |
| K               | 60 mm     |
| A               | 50 mm     |
| Celková délka L | 94 mm     |
| F               | 48 mm     |
| Typ             | 173 E     |

## Technický list

Druh produktu

Upínací kleština