

SIMTEK**Kopírovací vložka simturm AX pravá, L2 = 10 mm, Ø Dmin: 3mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	270651 3
GTIN	2050002078499
Třída artiklu	24U

Popis

Provedení:

Provedení podobné (nové upínání) dřívějšímu provedení čísla artiklu č. 240110 – 240135.

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

Vhodné pro:

Nožový držák č. 270531 – 270536 a 270539 – 270544.

Technický popis

Maximální hloubka zářechu t_{max}	0,7 mm
Ø D	5 mm
f	1,25 mm
a	2,7 mm
Rádus R	0,1 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p,max}$	0,2 mm
Atribut názvu produktu	L ₂ = 10 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		

Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	40 m/min	S
GG(G)	vhodný	110 m/min	K
CuZn	vhodný	210 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		