

**Kopírovací vložka simturm AX pravá, L2 = 20 mm, Ø Dmin: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270655 4
GTIN	2050002078963
Třída artiklu	24U

Popis**Provedení:**

Provedení podobné (nové upínání) dřívějšímu provedení čísla artiklu č. 240110 – 240135.

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

Vhodné pro:

Nožový držák č. 270531 – 270536 a 270539 – 270544.

Technický popis

a	3,7 mm
Ø D	5 mm
Maximální hloubka zápichu t_{max}	0,8 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p,max}$	0,3 mm
Rádus R	0,1 mm
f	1,75 mm
Atribut názvu produktu	L ₂ = 20 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	400 m/min	N

Al > 10% Si	omezené použití	240 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	40 m/min	S
GG(G)	vhodný	110 m/min	K
CuZn	vhodný	210 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		