

SIMTEK**Kopírovací vložka simturm AX pravá, L2 = 15 mm, Ø Dmin: 5mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 270653 5 |
| GTIN | 2050002078871 |
| Třída artiklu | 24U |

Popis

Provedení:

Provedení podobné (nové upínání) dřívějšímu provedení čísla artiklu č. 240110 – 240135.

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

Vhodné pro:

Nožový držák č. 270531 – 270536 a 270539 – 270544.

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Maximální hloubka zápichu t_{max} | 1 mm |
| a | 4,7 mm |
| Ø D | 5 mm |
| Rádus R | 0,2 mm |
| f | 2,25 mm |
| Maximální hloubka řezu $a_{p,max}$ | 0,5 mm |
| Atribut názvu produktu | L ₂ = 15 mm |
| Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky) | omezené použití | 400 m/min | N |

| | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------|---|
| Al > 10% Si | omezené použití | 240 m/min | N |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 180 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 130 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 70 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | omezené použití | 40 m/min | S |
| GG(G) | vhodný | 110 m/min | K |
| CuZn | vhodný | 210 m/min | N |
| kontinuální | vhodný | | |
| nepravidelný | omezené použití | | |
| mokrý max. | vhodný | | |