

**SIMTEK****Kopírovací vložka simturm AX levá, L2 = 30 mm, Ø Dmin: 6mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	270660 6
GTIN	2050002079182
Třída artiklu	24U

## Popis

### Provedení:

Provedení podobné (nové upínání) dřívějšímu provedení čísla artiklu č. 240110 – 240135.

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

### Vhodné pro:

Nožový držák č. 270531 – 270536 a 270539 – 270544.

## Technický popis

Maximální hloubka zápichu $t_{max}$	1,8 mm
Ø D	6 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	0,5 mm
Rádus R	0,2 mm
f	2,75 mm
a	5,7 mm
Atribut názvu produktu	L <sub>2</sub> = 30 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	400 m/min	N

Al > 10% Si	omezené použití	240 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	40 m/min	S
GG(G)	vhodný	110 m/min	K
CuZn	vhodný	210 m/min	N
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		