

**Závitový soustružnický nůž simturn AX s plným profilem 60° vnitřní, pravý, L2 = 15,2 mm, Typ: 6/M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270665 6/M8
GTIN	2050002079274
Třída artiklu	24U

Popis**Provedení:**

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

Provedení podobné (nové upínání) dřívějšímu provedení čísla artiklu č. 240200.

Použití:

K výrobě metrických vnitřních ISO závitů.

Vhodné pro:

Nožový držák č. 270531 – 270533 a 270539 – 270541.

Technický popis

S	0,7
f	2,95 mm
t	0,812 mm
Ø D	6 mm
Stoupání	1,25 mm
Pro otvory od Ø D _{min}	6,2 mm
Atribut názvu produktu	L ₂ = 15,2 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný		
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		