

**SIMTEK****Závitový soustružnický nůž simturn AX s plným profilem 60° vnitřní, pravý, L2 = 15,2 mm, Typ: 8/M12**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	270665 8/M12
GTIN	2050002079298
Třída artiklu	24U

## Popis

**Provedení:**

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)

Provedení podobné (nové upínání) dřívějšímu provedení čísla artiklu č. 240200.

**Použití:**

K výrobě metrických vnitřních ISO závitů.

**Vhodné pro:**

Nožový držák č. 270531 – 270533 a 270539 – 270541.

## Technický popis

t	1,137 mm
Pro otvory od $\varnothing D_{\min}$	6,2 mm
f	2,95 mm
S	0,9
$\varnothing D$	6 mm
Stoupání	1,75 mm
Atribut názvu produktu	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

## Údaje o uživateli

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník (krátké třísky)	omezené použití		
Al > 10% Si	omezené použití		
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
kontinuální	vhodný		
nepravidelný	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		