

**HOLEX****Tlačné upínací kleštiny, DIN 6343, 185 E, Ø upnutí: 24mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 329565 24     |
| GTIN           | 4067263115724 |
| Třída artiklu  | 32Z           |

**Popis****Provedení:**

Upínací kleštiny, **kulatý profil, stoupání 1 mm. Při objednání uveďte prosím požadovaný Ø upnutí.**

**Norma:****DIN 6343****Přesnost:**

**Tolerance házivosti:** D = 1 až 10 mm = 0,02 mm D = 10 až 30 mm = 0,03 mm D = 30 až 60 mm = 0,04 mm

**Upozornění:**

Ostatní průměry a typy (např. 4hranné nebo 6hranné) **na poptávku!**

Profil Ø 4,0 – 8,0 mm hladký. Od Ø 9,0 mm s příčnými drážkami.

**Technický popis**

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Celková délka L | 110 mm    |
| A               | 73 mm     |
| K               | 84 mm     |
| F               | 66 mm     |
| Úhel $\alpha$   | 20 stupeň |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Typ           | 185 E            |
| Druh produktu | Upínací kleština |